

**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 100, Pradinės kiaurymės Ø: 45mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329956 45
GTIN	2050001925961
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Minkštas ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

**Specialaus užspaudimo profilio galvutės pagal individualius užsakymus.**

**Techninis aprašymas**

Pradinės skylės Ø	45 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	59 mm

Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė