

**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 100, Pradinės kiaurymės Ø: 90mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329956 90
GTIN	2050001925985
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Minkštas ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

Specialaus užspaudimo profilio galvutės pagal individualius užsakymus.

Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	90 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR
Ilgis l	59 mm

Laikiklis

SK 100

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė