



Skaitmeninis dinamometras, Matavimo ribos: 0-320kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su skaitmeniniu manometru. Tvirta ir paprasta mechaninė konstrukcija idealiai tinka darbui sudėtingomis sąlygomis. 4 1/2 skaitmenų ekranas su foniniu apšvietimu, skirtas tiesiogiai rodyti jėgos vertę, leidžia optimaliai nuskaityti jėgos vertę.

Papildomas grafinis vaizdas su rodyklės funkcija rodo momentinės nominaliosios apkrovos tendenciją. Min. / maks. verčių išsaugojimo ir taros funkcijos veikia nepriklausomai nuo pagrindinio įrenginio rodmenų. CPG1200 turi Micro USB sąsają, skirtą paprastam ir nuo trukdžių apsaugotam duomenų perdavimui; 3 × M5 tvirtinimo sriegiai korpuso pagrinde.

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6, kalibravimo protokolu ir transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Stūmoklio plotas	80 cm ²
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 320 kN
Padalos vertė	0,1 kN
Dinamometro aukštis	41 mm
Dinamometro Ø	138 mm
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±0,5 nuo galutinės matavimo vertės ±1 skaitmuo %
Kolbos Ø	100 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sukamas ekranas	300 laipsniai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------