



## Dinamometras, Matavimo ribos: 0-250 kN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	479100 0-250
GTIN	2050001056368
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43). 3x tvirtinimo sriegis M5 korpuso apačioje.

#### Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

#### Funkcija:

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Pakuotė: tvirta dėžė

IP apsaugos klasė: IP 43

Skalės padalos: 10 kN

Leistina paklaida:  $\pm 1,6$  % nuo galutinės matavimo vertės ( $\pm 2,5$  % su rodykle) %

Kolbos  $\varnothing$ : 100 mm

Dinamometro aukštis: 41 mm

Dinamometro Ø: 138 mm  
Darbinė temperatūra: -10 - 50 °C

## Techninis aprašymas

Dinamometro aukštis	41 mm
Stūmoklio plotas	80 cm <sup>2</sup>
Skalės padalos	10 kN
Dinamometro Ø	138 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 250 kN
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos Ø	100 mm
IP apsaugos klasė	IP 43
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras