



Spyruoklinis jėgos matuoklis Medio Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 25N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479417 25
GTIN	7612348400256
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

Apkrovos laikymas	Kablys
Padalos vertė	0,2 N
maksimalios svėrimo ribos	25 N
Skalės ilgis	100 mm

Kalibravimas	K1
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F	027730 F
--	----------

Priedai

Pakeitimo rinkinys Tipas MEDIO	479421 MEDIO
Rodyklės Tipas MEDIO	479429 MEDIO
Kablys ir gnybtasskirtas Micro / Medio	479428