

3M**Soft-Pad komplektas, 20 vnt. minkšti, 140×115×5 mm, Grūdėtumas: 60**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	557545 60
GTIN	4046719201662
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Soft-Pad su **spaudimą paskirstančios** struktūros porolonu. Dengta korundu (A).
1 pusė padengta.

Privalumai:

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsiteršia, galima plauti.**

Paskirtis:

Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose, pvz.,
paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	115 mm

Aukštis	5 mm
Ilgis	140 mm
Produkto pavadinimo požymis	140×115×5 mm
Kempinių, lapelių skaičius	20
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		