



## Skaitmeninis dinamometras, Matavimo ribos: 0-10kN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

479130 0-10

GTIN

2050001674722

Produktų klasė

47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Hidraulinis jutiklis su skaitmeniniu manometru. Tvirta ir paprasta mechaninė konstrukcija idealiai tinka darbui sudėtingomis sąlygomis. 4 1/2 skaitmenų ekranas su foniniu apšvietimu, skirtas tiesiogiai rodyti jėgos vertę, leidžia optimaliai nuskaityti jėgos vertę.

Papildomas grafinis vaizdas su rodyklės funkcija rodo momentinės nominaliosios apkrovos tendenciją. Min. / maks. verčių išsaugojimo ir taros funkcijos veikia nepriklausomai nuo pagrindinio įrenginio rodmenų. CPG1200 turi Micro USB sąsają, skirtą paprastam ir nuo trukdžių apsaugotam duomenų perdavimui; 3 × M5 tvirtinimo sriegiai korpuso pagrinde.

#### Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6, kalibravimo protokolu ir transportavimo lagaminu.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 kN
Dinamometro Ø	75 mm
Padalos vertė	0,01 kN
Stūmoklio plotas	10 cm <sup>2</sup>
Dinamometro aukštis	30 mm
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±0,5 nuo galutinės matavimo vertės ±1 skaitmuo %
Kolbos Ø	45 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sukamas ekranas	300 laipsniai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------