



## Dinamometras plokščios formos, Matavimo ribos: 0-200kN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

479110 0-200

GTIN

2050001056498

Produktų klasė

47F

### Aprašymas

**Modelis:**

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

**Privalumai:**

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

**Funkcija:**

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Paskirtis:**

Mašinų gamyboje.

Ypač tinka **matavimams dirbant su spaustuvais**.

**Tiekimo sudėtis:**

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

### Techninis aprašymas

Stūmoklio plotas	80 cm <sup>2</sup>
Dinamometro Ø	138 mm
Dinamometro aukštis	41 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 kN
Skalės padalos	10 kN
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos Ø	100 mm
IP apsaugos klasė	IP 43
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras