

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	9,6 mm
Laikiklio ISO kodas	E10K SDQCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500