

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	36 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A12L SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	17 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500