

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A10K SDQCR/L07
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500