

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 40/16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	39 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	A40T SVUBR/L16
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Bendras ilgis L	300 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500