

HOLEX**Ištekinimo peilių rinkinys plienui, be VA, dešinin., Tipas: SET06****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžėje.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	S1216M SCLCR06
Laikiklio ISO kodas	S0810J SCLCR06
Laikiklio ISO kodas	S0608H SCLCR06
Laikiklio ISO kodas	S1012K SCLCR06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Galvutės ilgis L ₁	27 mm

Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Galvutės ilgis L ₁	42 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Kakliuko plotis L ₄	8 mm
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500