

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

2-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LPGT 010210 ER-GM
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1 mm
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		