

**Skaitmeninis manometras, Rodmenų ribos: 0-10bar****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080031 0-10 |
| GTIN | 4047322540162 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis manometras tvirtame plastikiniame korpuse skirtas sauso, nesutepto suspausto oro ir nenuodingų, neagresyvių dujų slėgio matavimui ir stebėjimui.

3-jų vietų 7 segmentų LCD rodmuo su apšviestu ekranu.

Tiekimo sudėtis:

Su tabletės formos baterija CR2032.

Pastaba:

Tinkamas tabletės formos baterijas rasite Nr. 081560 CR2032.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------|
| Manometro rodmenų diapazonas | 0 - 10 bar |
| Ilgis | 30 mm |
| Plotis | 30 mm |
| Aukštis | 36,8 mm |
| Prijungimo sriegis | 1/4 AG in |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Baterijų kiekis | 1 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Produkto rūšis | Hidraulinis manometras |