

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos:: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. **Kombinuota terkšlė** (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Sraigto žingsnis	2 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	2 µm
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------