

## Mitutoyo

**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 17,4 mm, Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/40mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Produktų klasė	44A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis ir chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

#### Su 1/100 padalos verte.

**Mitutoyo** – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

#### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant spindulinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

#### Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstais Nr. 359680.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

#### Pastaba:

**Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01** – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	0,3 N
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Korpuso Ø	40 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Liestuko ilgis	17,4 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

## Priedai

Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510