

STARCKE®**Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 8 kiaurymėmis, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557576 120
GTIN	4002748356377
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7).

Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas

- **Puikiai surišti abrazyviniai grūdeliai – didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.**
- **Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.**
- **Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.**

Paskirtis:

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Grūdėtumas	120
Plotis	93 mm
Ilgis	185 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		