



Termovizorius, Tipas: 865



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 474040 865 |
| GTIN | 4029547017056 |
| Produktų klasė | 47E |

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas.**

Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant USB laidą, maitinimo bloką, ličio jonų akumuliatorių, profesionalią programinę įrangą (galima nemokamai atsisiųsti) ir lagaminą.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Temperatūrų sritis: -20 - 280 °C

Tikslumas: ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės

Šiluminis jautrumas: 0,12 K

Vaizdo atkartojimo dažnis: 9 Hz

Matymo laukas: 31×23 laipsniai

Detektoriaus dydis: 320×240 px

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Matymo laukas | 31×23 laipsniai |
| Šiluminis jautrumas | 0,12 K |
| Detektoriaus dydis | 320×240 px |
| Temperatūrų sritis | -20 - 280 °C |
| Tikslumas | ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės |
| Vaizdo atkartojimo dažnis | 9 Hz |
| minimalus fokusavimo atstumas | 0,5 m |
| Kalibravimas | Kainos reikia teirautis |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Ekrano dydis | 3,5 in |
| Produkto rūšis | Termovizorius |