



Termovizorius, Tipas: 871



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474040 871
GTIN	4029547017094
Produktų klasė	47E

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas. Su integruota skaitmenine kamera.** Matuoklį galima per Bluetooth ir **testo Thermography App** sujungti su savo išmaniuoju telefonu.

Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant USB laidą, maitinimo bloką, ličio jonų akumuliatorių, profesionalią programinę įrangą (galima nemokamai atsisiųsti) ir lagaminą.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Temperatūrų sritis: -30 - 650 °C

Tikslumas: ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės

Šiluminis jautrumas: 0,09 K

Vaizdo atkartojimo dažnis: 9 Hz

Matymo laukas: 35×26 laipsniai

Detektoriaus dydis: 480×360 px

Techninis aprašymas

Matymo laukas	35×26 laipsniai
Šiluminis jautrumas	0,09 K
Temperatūrų sritis	-30 - 650 °C
Detektoriaus dydis	480×360 px
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
minimalus fokusavimo atstumas	0,5 m
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1
Ekranų dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius