



Termovizorius, Tipas: 872



Užsakymo data

Užsakymo numeris

474040 872

GTIN

4029547017100

Produktų klasė

47E

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas. Su integruota skaitmenine kamera.** Matuoklį galima per Bluetooth ir **testo Thermography App** sujungti su savo išmaniuoju telefonu.

Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant USB laidą, maitinimo bloką, ličio jonų akumuliatorių, profesionalią programinę įrangą (galima nemokamai atsisiųsti) ir lagaminą.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Temperatūrų sritis: -30 - 650 °C

Tikslumas: ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės

Šiluminis jautrumas: 0,06 K

Vaizdo atkartojimo dažnis: 9 Hz

Matymo laukas: 42×30 laipsniai

Detektoriaus dydis: 640×480 px

Techninis aprašymas

Detektoriaus dydis	640×480 px
Šiluminis jautrumas	0,06 K
Matymo laukas	42×30 laipsniai
Temperatūrų sritis	-30 - 650 °C
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
minimalus fokusavimo atstumas	0,5 m
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Ekrano dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius