

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 150kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 150
GTIN	4045761192065
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirtos siuntinių svarstyklės.**
- **Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.**
- **Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.**
- **Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.**

Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

Techninis aprašymas

Svoris neto	3,8 kg
Ekranas plotis	215 mm
Ekranas gylis	110 mm
Padalos vertė	50 g
Ekranas aukštis	50 mm

Atkartojimas	50 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 150 kg
Gamintojo pavadinimas	EOB
Svėrimo plokštės matmenys	315×305 mm
Kalibravimas	K2
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 150 kg	027700 150
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------