

Garant
ONEU 05T6 ANER, HB7520, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusės su 2x8 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$: 3 mm

Tipas: ST1400

Pastūma f_z per dantį: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	16
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ONEU 05T6 ANER

Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		