

## Garant

**Ilgas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 25 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 8mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290350 8
GTIN	4045197880963
Produktų klasė	29K

### Aprašymas

#### Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

#### Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

### Techninis aprašymas

tinka grioveliams, kurių plotis m	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	21,7 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Varžtas	290399 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	90 mm

Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

---

## Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 2	290399 2
----------------------------	----------