

## Garant

**Ilgas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 3mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290353 3
GTIN	4045197880994
Produktų klasė	29K

### Aprašymas

#### Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

#### Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

### Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
Naudingasis ilgis $L_1$	40 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	8,36 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	3 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,2 mm
Koto Ø	32 mm
Pjoviklio laikiklis Ø $D_1$	7,8 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis $L_5$	100 mm

Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

---

## Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 1	290399 1
----------------------------	----------