

Garant
Ilgas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	290353 5
GTIN	4045197881014
Produktų klasė	29K

Aprašymas
Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	66 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,82 mm
Varžtas	290399 1
tinka grioveliams, kurių plotis m	5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	6,35 mm
Koto Ø	32 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D_1	12 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L_5	100 mm

Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 2	290399 2
----------------------------	----------