

**Garant****Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 25 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290355 2
GTIN	4045197881083
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

**Pastaba:**

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

**Techninis aprašymas**

tinka grioveliams, kurių plotis m	2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	7,03 mm
Varžtas	290399 1
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	3,65 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Vidinis aušinimas	taip

Koto ilgis L <sub>s</sub>	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

---

## Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 1	290399 1
----------------------------	----------