

Garant

Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290358 18
GTIN	4045178812501
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 4
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	44,7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	45,08 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	45,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	46,18 mm
Naudingasis ilgis L ₁	140 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	18 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	20 mm

tinka grioveliams, kurių plotis m	22 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	25 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	23 mm
Koto \emptyset	32 mm
Pjoviklio laikiklis $\emptyset D_1$	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L_s	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Tvirtinimo varžtas Tipas 4	290399 4
----------------------------	----------