



## Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 100 mm × 50 m, Grūdėtumas: 100



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557840 100    |
| GTIN             | 4018875205730 |
| Produktų klasė   | 56V           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, juda išilgine kryptimi visiškai tiesiai ir švariai.

Pakuotė **be atpjovimo peilio**.

#### Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

### Techninis aprašymas

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Smulkumo laipsnis         | vidutinis    |
| Grūdėtumas                | 100          |
| Šlifavimo priemonės       | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A            |
| Ritės plotis              | 100 mm       |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ritės ilgis                 | 50 m              |
| Produkto pavadinimo požymis | 100 mm × 50 m     |
| Produkto rūšis              | Abrazyvus audinys |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |