

Garant**Pereinamoji įvorė PSC kotui, HSK-A 100, PSC vidinis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306976 6
GTIN	4045197880871
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Iš vidaus ir išorės nušlifuota. Į PSC įrankių laikiklyje aušinimo skysčio vamzdeliui numatyta vidinį sriegį įsukamas adapteryje integruotas varžtas su cilindrine galvute. Užveržimo varžtas su kiauryme, todėl tinka vidiniam aušinimui. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

HSK-A 63 pritaikymui prie PSC.

Tinka:

Įrankių laikikliai su **daugiakampiu kotu (PSC) ISO 26623-1**.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 110 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

L₁: 81 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
L ₁	81 mm
Laikiklis	HSK-A 100

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis