



Plaktukas be atrankos su variniais antgaliais riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754810 40
GTIN	7610733269631
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.

Kotas iš riešutmedžio.

Be atrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliai smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	335 mm
Bendras ilgis	380 mm
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	121 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Svoris	1,34 kg
Korpuso medžiaga	Plienas

Serija	PB 306 Cu
Darbinė medžiaga	Varis
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis varinis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754760 40
--	-----------