



Plaktukas be atrankos su variniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754820 40
GTIN	7610733269662
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.

Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.

Be atrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliems smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Stiklo pluoštas
Koto ilgis	335 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	121 mm
Bendras ilgis	380 mm
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Svoris	1,38 kg
Serija	PB 308 Cu

Darbinė medžiaga	Varis
be atatrangos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis varinis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754760 40
--	-----------