



Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD, Pjovimo briaunų plotis b: 6,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660050 6,5
GTIN	7610733256112
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, **tinka ESD**.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

Geležtės apibūdinimas	4
Ašmenų / briaunos storis a	1 mm
visas ilgis	245 mm

Geležtės ilgis	140 mm
ištisinė geležtė	ne
Geležtės viršūnė	juoda
Aktyvavimo šešiabriaunis	ne
Ašmenų plotis b	6,5 mm
Serija	SwissGrip ESD
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Koto modelis	apvalūs
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis	Atsuktuvai