



Apsauginės ausinės Peltor™ WorkTunes™ Pro



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097788
GTIN	4054596123298
Produktų klasė	04A

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės ausinės **su integruotu FM radijo imtuvu**. Įmontuota antena, **greita skaitmeninė siųstuvų paieška ir 5 siųstuvų kaupiklis** užtikrina lengvą ir paprastą naudojimą. Paspaudus valdymo mygtuką ir Audio-Feedback (dažnis) galima nustatyti siųstuvą nenusiimant klausos apsaugos priemonių. Tokiu būdu klausos apsaugoma visam laikui. Naudojant 3,5 mm kištuką galima prijungti **MP3 grotuvą arba išmanųjį telefoną**. Naudojant prijungimo kištuką galima klausytis garso įrašų, tačiau skambinti galima tik ribotai. Automatinis atsijungimas po 4 valandų be jokio mygtuko paspaudimo, taip taupant energiją. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Derina klausos apsaugą ir ausines.

Paskirtis:

Labai triukšminga pramoninė aplinka.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-8

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 AA baterijos (šarminės mangano) 081556 LR6.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY220.

SNR vertė (slopinimo vertė): 32 dB(A)

Eksploatavimo trukmė: 40 h

Svoris: 352 g

Techninis aprašymas

SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
Eksploatavimo trukmė	40 h
Serija	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Įmontuotų baterijų Nr.	081556 LR6
Baterijų kiekis	2
Svoris	352 g
Maitinimas	Baterijos
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-8
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

Priedai

Higienos rinkinys Tipas HY220	097767 HY220
Saugojimo dėžė	096920
Triukšmo indikatorius NI100	097305
Šarminiai mangano akumulatoriai Tarptautinis dydis LR6	081556 LR6