



Antgalių komplektas 108 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675599
GTIN	4045197882363
Produktų klasė	62F

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai-geležinės C 6,3 / E 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 greitaveikės movos kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 1 vnt. PH0; 3 vnt. PH1; 3 vnt. PH2; 1 vnt. PH3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 1 vnt. PZ0; 3 vnt. PZ1; 3 vnt. PZ2; 1 vnt. PZ3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

Po 2 vnt. dyd. TX20; TX25; TX30

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Po 2 vnt. dyd. TX20, TX25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 vidiniams Torx Plus® varžtams: po 1 vnt. dyd. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

Po 2 vnt. dyd. 20IP; 25IP

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam daugiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, skirta TORQ-SET®: Po 1 vnt. dyd. 6; 8; 10

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3; 4
 Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, spaustuvams: Po 1 vnt. dyd. 4; 6; 8; 10
 Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam kvadratui: Po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3; 4
 Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. PH1; PH2
 Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. PZ1; PZ2
 Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX20; TX25
 Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX30; TX40
 Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. PH1; PH2
 Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. PZ1; PZ2
 Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX20; TX25
 Adapteris galvutėms: 1 vnt. 1/4 colio išorinis šešiabriaunis – 1/4 colio išorinis šešiabriaunis
 Adapteris antgaliams: 1 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis
 Jungiamasis kotas: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	TriWing atsuktuvus
Perdavos profilis	Spaustuvo įdėklas
Perdavos profilis	4-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus su kiauryme
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
Perdavos profilis	Torq-Set atsuktuvus
Perdavos profilis	Veržlės su įpjova
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Dalių skaičius	108
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

