

HEDI

Akumuliatorinis LED šviestuvas, Naudojama galia: 35W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081264 35
GTIN	4003644019977
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.

Tvirtas darbinis šviestuvas su guminiiais kraštais ir penkiais posvyrio kampais pagal poreikį (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integruota rankena nešimui, įjungimo / išjungimo mygtukas galinėje pusėje.

Tinka nuolatiniam naudojimui bei naudojimui statybos ir montavimo aikštelėse pagal BGI 608.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
ATEX zona	Nėra
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Švietimo trukmė	4,5 h

Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas	3850 lm
Bendras ilgis	273 mm
Bendras plotis	256 mm
Bendras aukštis	163 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	1650 lm
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas