

HOLEX**Elastinė šlifavimo kempinė (SiC), Ilgis × plotis: 80X65mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdėliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.

Aukštos kokybės modelis su gryno silicio karbido grūdėliais (SiC) ir specialia elastine sintetinė medžiaga.

Paskirtis:

Universali, tinka **valyti, poliruoti, blizginti, matinti** ir **šlifuoti visas medžiagas**.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai **padidina veiksmingumą**.

Techninis aprašymas

Plotis	65 mm
Aukštis	20 mm
Smulkumo laipsnis	glotnus
Ilgis	80 mm

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas
Produkto rūšis	Šlifavimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		