



## Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 50 mm × 50 m, Grūdėtumas: 80



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557750 80     |
| GTIN             | 4018875261064 |
| Produktų klasė   | 56V           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.

Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

Pakuotė **su integruotu atpjovimo peiliu**.

#### Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

### Techninis aprašymas

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Smulkumo laipsnis         | rupus        |
| Grūdėtumas                | 80           |
| Šlifavimo priemonės       | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A            |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ritės plotis                | 50 mm             |
| Ritės ilgis                 | 50 m              |
| Produkto pavadinimo požymis | 50 mm × 50 m      |
| Produkto rūšis              | Abrazyvus audinys |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |