

HOLEX**Elastinė šlifavimo kempinė (SiC), ilgis × plotis: 120X65mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557680 120X65 |
| GTIN | 4045197241795 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdeliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.

Aukštos kokybės modelis su gryno silicio karbido grūdeliais (SiC) ir specialia elastine sintetinė medžiaga.

Paskirtis:

Universali, tinka **valyti, poliruoti, blizginti, matinti** ir **šlifuoti visas medžiagas**.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai **padidina veiksmingumą**.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Smulkumo laipsnis | glotnus |
| Ilgis | 120 mm |
| Aukštis | 30 mm |
| Plotis | 65 mm |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas |
| Produkto rūšis | Šlifavimo kaladėlė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | ribotai tinka | | |
| Akmuo | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |