

Mitutoyo**Matavimo liniuotė, Efektyvus matavimo ilgis L₀: 1500mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 499240 1500 |
| GTIN | 4946368854328 |
| Produktų klasė | 44D |

Aprašymas

Modelis:

- Su absoliučiojo matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekimo staklėse, koordinacinių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Matavimo tikslumas (20°) | 7 μm |
| Efektyvus matavimo ilgis L ₀ | 1500 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų L ₂ | 1678 mm |
| Laido ilgis | 4,9 m |

| | |
|---|---------------------------------------|
| maksimali matavimo antgalio eiga L ₁ | 1540 mm |
| Bendras ilgis L ₃ | 1698 mm |
| Plotis | 22 mm |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Matavimo liniuotė |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2 | 499356 2 |
| Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3 | 499356 3 |