

Mitutoyo**Matavimo liniuotė, Efektyvus matavimo ilgis L₀: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499240 400
GTIN	4946368854199
Produktų klasė	44D

Aprašymas**Modelis:**

- Su absoliučiojo matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekinimo staklėse, koordinacinių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.

Techninis aprašymas

Efektyvus matavimo ilgis L ₀	400 mm
maksimali matavimo antgalio eiga L ₁	430 mm
Plotis	22 mm
Laido ilgis	3,4 m

Matavimo tikslumas (20°)	7 µm
Atstumas tarp kiaurymių centrų L ₂	568 mm
Bendras ilgis L ₃	588 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Matavimo liniuotė

Priedai

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2