

**Mitutoyo****Įmontuojamas slankmatis IP66 horizontalus, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 499401 150    |
| GTIN             | 2050001051165 |
| Produktų klasė   | 44A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įmontuojamas slankmatis su elektromagnetine, indukcinė matavimo sistema. **Montuojama horizontaliai.**

Su **absoliučiuju matavimų sistema** ir dideliais aiškiai matomais skaitmenimis. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliui iki kito baterijos keitimo (apie 1,5 metų). Aukščiausiais matavimo tikslumas netgi tada, kai perstūmimo greičiai labai dideli. ZERO / ABS funkcija – nulinės padėties nustatymas ir perjungimas iš santykinų į absoliučiuosius matavimus.

**Funkcija:**

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Tinka matavimams ir montavimui staklėse, įrenginiuose ir t. t.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

**Techninis aprašymas**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Liniuotės ilgis $L_1$ | 235 mm                  |
| Padalos vertė         | 0,01 mm                 |
| Svoris                | 410 g                   |
| Bendras ilgis $L_2$   | 259 mm                  |
| Kalibravimas          | Kainos reikia teirautis |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 150 mm                            |
| Leistina paklaida           | 0,03 mm                               |
| Įmontuotų baterijų Nr.      | 081560 357                            |
| Baterijų kiekis             | 1                                     |
| IP apsaugos klasė           | IP 66                                 |
| Maitinimas                  | Baterijos                             |
| Norma                       | Gamykliniai standartai                |
| Sąsaja                      | USB sąsaja                            |
| Matavimo verčių fiksavimas  | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai         | skaitmeninis                          |
| Produkto rūšis              | Įmontuojamas slankmatis               |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1                       | 497085 D1   |
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas                     | 498975      |
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2                       | 497085 D2   |
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2                     | 497085 USB2 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357 | 081560 357  |
| Siųstuvas Tipas S11E   | 498966 S11E |
| Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas                           | 498965      |