



Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlių rinkinys (A) KK 114 F, 40 mm × 50 m, Skirtingų ritinėlių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	557870 10
GTIN	2050001024602
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

50 m ilgio, pakuotėje **integruotas atpvovimo peilis. 10 vnt.** = visas rinkinys po 1 ritę, grūdėtumas 40 - 400.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Skirtingų ritinėlių skaičius	10
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	40 mm
Ritės ilgis	50 m

Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 120	557700 120
Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 100	557700 100
Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 40	557700 40
	557700 150

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 150

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 320

557700 320

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 400

557700 400

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 80

557700 80

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 60

557700 60

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 240

557700 240

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 180

557700 180