



Juostinės šlifavimo staklės GX, Tipas: 790132



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077610 790132
GTIN	4014586872063
Produktų klasė	03H

Aprašymas

Modelis:

Modulinės konstrukcijos, našus juostinis šlifuoklis mažai serijinei gamybai.

- Nuimamas drožlių rinktuvas.
- Jungtis nusiurbimui iš išorės.

Su dviem, iš anksto pasirenkamais sūkių skaičiais, optimaliai tinkančiais nerūdijančiojo plieno (1500 min^{-1}) ar kitų metalų (3000 min^{-1}) apdirbimui.

Pastaba:

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir Nr. 558453-56.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1500 min^{-1}
Juostos ilgis	2000 mm
Gamintojo pavadinimas	GX 75 2H
Juostos plotis	75 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3000 min^{-1}

Svoris	75 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoqlis

Priedai

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 60	558310 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558454 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558454 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 40	558310 40
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558456 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558453 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 120	558310 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558454 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558453 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558454 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558453 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558453 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 80	558310 80