

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm, Rutulio Ø D: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494220 1
GTIN	2050000973628
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø S	0,7 mm
Rutulio Ø D	1 mm
Svoris	0,3 g
efektyvus matavimo ilgis	4,5 mm
Koto medžiaga	Plienas
Ilgis l	10 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
--	-----------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5