

## Mitutoyo TMSERROR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	493535
GTIN	4946368669953
Produktų klasė	44C

### Aprašymas

#### Modelis:

**Profilų projektorius – paviršiaus apšvietimo ir kontūro apšvietimo patikrai** tikrinant didelius ruošinius. **Tvirtas pastatomas prietaisas** universaliam naudojimui gamyboje ir patikrai.

- **Standartinis objektyvas, priartinantis 10 kartų. 5, 20, 50 ir 100 kartų priartinantį objektyvą rasite specialiuose prieduose. Maksimalus objektyvų vaizdo iškraipymas 0,2 %.**
- **Pasukamas ekrano Ø efektyvus 508 mm.**
- **Integruotas skaitmeninis LED ekranas kampų matavimui, perjungiamas laipsniai/ dešimtainiai skaičiai.**
- **Telecentrinė apšvietimo sistema užtikrina tolygų matymo lauko apšvietimą ir tikslų matavimą.**
- **Masyvus koordinacių matavimo stalas 380×250 mm, su integruotomis stiklinėmis liniuotėmis.**
- **Garantuojamos geros apžiūros sąlygos ir paprastas ilgio, kampų, kreivių, spindulių, sriegių ir pan. matavimas.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, matavimo stalu, halogeniniu paviršiaus ir kontūrų apšvietimu, skaitmeniniu kampo rodmeniu, maitinimo kabeliu.

#### Priedai pasirinktinai:

Skaitmeninis ekranas, objektyvai, adapteriai, palenkiama centravimo atrama, horizontali prizmė, guminis laikiklis, pjovimo briaunų valiklis.

**Pastaba:**

Kiti specialūs priedai, kaip standartinės matavimo plokštės, kraštų jutiklis su įvertinimo elementu QM-Data 200, programinės įrangos programa 2-D-Geopak, skaitmeninis rodmuo arba gaubtas, įsigijami pagal užsakymą.

Matavimo diapazonas X ašis: 200 mm

Matavimo diapazonas y ašis: 100 mm

Padalos vertė: 0,001 mm

Ekranas Ø: 508 mm

Ilgis: 738 mm

Plotis: 1021 mm

## Techninis aprašymas

Ekranas Ø	508 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo diapazonas X ašis	200 mm
Svoris	180 kg
Matavimo diapazonas y ašis	100 mm
Plotis	1021 mm
Ilgis	738 mm
Matavimo stalo ilgis	380 mm
Matavimo stalo plotis	250 mm
Aukštis	1520 mm
maksimalus detalės svoris	5 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Profilių projektorius

## Priedai

Sriegimo laikiklis	493040
Objektyvas profilių projektoriui PV-5110 Didinimas (x kartų) 5	493560 5

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3
Objektyvas profilių projektoriui PV-5110 Didinimas (x kartu) 50	493560 50
Objektyvas profilių projektoriui PV-5110 Didinimas (x kartu) 20	493560 20
Horizontali prizmė	494050
Pritaikymo plokštės, pora	494020
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2
Paverčiama centravimo atrama	494040