

**Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas, Užspaudimo ribos: 100-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481700 100-200
GTIN	4030489220770
Produktų klasė	48B

**Aprašymas****Modelis:**

**Etalonų laikiklis, reguliuojamas.** Patentuotas nustatymo būdas leidžia saugiai ir greitai įtvirtinti lygiagrečius etalonus. Fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad etalonai neiškristų.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	306 mm
Užspaudimo ribos	100 - 200 mm
Plotis	30 mm
Produkto rūšis	Etalono laikiklis

**Priedai**

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 16 mm	481900 16
Laikiklio padas	482900
Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 125	481902 125
Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos Ø kiekvienai antgalių porai 4 mm	481900 4
	481900 20

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos  $\emptyset$   
kiekvienai antgalių porai 20 mm

Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova Užmovos  $\emptyset$   
kiekvienai antgalių porai 10 mm

481900 10

Plokščių ir lygiagrečių matavimo kojelių pora Tipas 100

481902 100

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 125

481901 125

Plokščių matavimo kojelių pora Tipas 100

481901 100