

RENISHAW**Liestuko modulis TP20, Tipas: SF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494212 SF
GTIN	2050000973321
Produktų klasė	49D

Aprašymas**Modelis:**

Modulinė liestuko laikiklio ir nuimamų liestuko modulių konstrukcija leidžia keisti matavimo režimus iš rankinio į automatinį, negaištant laiko kalibravimui. Liestuko galvutėms su automatišku RENISHAW fiksatoriumi (Autojoint) reikalingas PAA adapteris.

TP20 liestuko sistema turi elektromechaninį jutiklį, keičiamus liestukus (prijungimo sriegis M2) ir leidžia keisti matavimo kryptis iš $\pm X$ -, $\pm Y$ - ir $+Z$ $\pm Z$ naudojant P20 6 eigių liestuko modulį.

Siūlomi septyni specifinės paskirties liestukų moduliai. Skirtinga kontakto jėga atpažįstama pagal skirtingų spalvų apsauginius gaubtus.

Techninis aprašymas

Gaubto spalva	juoda
Kontaktinė jėga	standartinė
Produkto rūšis	Antgaliai

