

HOLEX**Lankstus endoskopinis zondas, Ø 6 mm, Zondo ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492942 1000
GTIN	4045197565433
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančio plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.

Labai gera nuotraukų kokybė su 16,7 mln. spalvų. **Apšvietimo režimas:** valdymo mygtukai vaizdo šviesinimo įjungimui ir išjungimui. Naudojami didelėse erdmėse ir / arba labai tamsioje aplinkoje. **Šoninių LED režimas:** prisukamu zondo veidrodėliu ir suaktyvinus šonines LED lemputes, iš vaizdo pašalinami trikdantys atspindžiai. **Vaizdo pasukimas:** 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.

Sulenkiama zondo galvutė: zondas su rankena ir nustatymo svirtimi palenkti kameros galvutę dviem kryptimis (maks. 2 x 155°). Su komplekte esančiu zondo veidrodėliu galima apžiūrėti tuščią erdvę iš galo zondo įvedimo kryptimi. Pasirinktos sulenkimo padėties užfiksavimo funkcija užtikrina produktyvų ir nevarginantį darbą. Zondo smaigalys su metalo tinklo apsaugine žarna. Projekcijos kampas 87,1°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: **automobiliuose:** varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; **lėktuvuose:** pavaros mechanizmams, turbinoms,

vamzdžių sistemoms; **statybose:** statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; **vamzdynuose:** suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; **hidraulinėse sistemose:** cilindrams, nuotėkiams; **šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams:** orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; **kovai su parazitais:** aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; **policijai, muitinei:** transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Tiekimo sudėtis:

Prisukamas zondo veidrodėlis 70°.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.

Pastaba:

Kiti zondu tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės Ø ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.

Zondas vamzdžių apžiūrai:

- Galvutės Ø: 28 mm
- Zondo ilgis: 22 m
- Projekcijos kampas: 150°
- 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Techninis aprašymas

Zondo ilgis	1000 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Kameros raiška	640×480 px
ZondoØ	6 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 6 mm
Produkto rūšis	Zondas