

**RENISHAW****Liestuko modulis TP20, Tipas: LF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494212 LF
GTIN	2050000973338
Produktų klasė	49D

**Aprašymas****Modelis:**

Modulinė liestuko laikiklio ir nuimamų liestuko modulių konstrukcija leidžia keisti matavimo režimus iš rankinio į automatinį, negaištant laiko kalibravimui. Liestuko galvutėms su automatiu RENISHAW fiksatoriumi (Autojoint) reikalingas PAA adapteris.

TP20 liestuko sistema turi elektromechaninį jutiklį, keičiamus liestukus (prijungimo sriegis M2) ir leidžia keisti matavimo kryptis iš  $\pm X$ -,  $\pm Y$ - ir  $+Z$   $\pm Z$  naudojant P20 6 eigių liestuko modulį.

Siūlomi septyni specifinės paskirties liestukų moduliai. Skirtinga kontakto jėga atpažįstama pagal skirtingų spalvų apsauginius gaubtus.

**Techninis aprašymas**

Kontaktinė jėga	žema
Gaubto spalva	turkio
Produkto rūšis	Antgaliai

